




Propojovací kabel s konektorem

ADOGK190MSS0005B19

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 65
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	26 x 26 x 49
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm)
--

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOGK190MSS0005B19

Připojení

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá