


E10190



Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0002E03



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (40° C)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Ta	< 75 °C
	Číslo souboru UL	E191684
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	87,9
Rozměry	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiály		TPU černá
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m



Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0002E03

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PVC, žlutá, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", úhlový; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Barvy vodičů :

zelená

červený / černý

červená/bílá