

Kabelové provedení

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	sběrnice CAN

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...80
Skladovací teplota	[°C]	-40...80
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	50,2
Rozměry	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Rádus ohybu u pevného uložení	min. 5 x průměru kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.



Kabelové provedení

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS


Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm




Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 7,2 mm, Stíněný; zkřížený; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / zkřížený + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / zkřížený

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 7,2 mm, Stíněný; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Připojení



Barvy vodičů :

BK =	černá
BU =	modrá
RD =	červená
WH =	bílá
screen =	Stínění

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

