




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet Pt100 vstupů: 4
Měřicí rozsah [°C]	-200...850
Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	80
Ochrana proti přepólování	ano
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,08
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet Pt100 vstupů: 4
Vstupy	
Počet Pt100 vstupů	4
Napájení senzoru	AS-i
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
Počet analogových vstupů	připojení 2- a 4-vodičových senzorů
Rozlišení analogového výstupu	16 / 0,1 °C
Měřicí / nastavovací rozsah	
Měřicí rozsah [°C]	-200...850



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[let]	140

Jmenovité hodnoty AS-i	
AS-i adresování	Adresovací zdířka; možnost IR-adresace
Profil AS-i master	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.E
AS-i I/O konfigurace	[hex] 7
AS-i ID code	[hex] 3.E

Mechanická data	
Hmotnost	[g] 205,55
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-spodní části
Materiály	PBT
Utahovací moment	[Nm] 0,6...0,8

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá kanály AI1...AI4
	Provoz	LED, zelená Napětí AS-i - AS-i
	Chyby	LED, červená


Elektrické připojení	
Připojení modulu	Plochý kabel

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	S+
2	Analogový vstup
3	S-
4	Analogový výstup 0V
5	Funkční zem