




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Popisové pole
- 2 Upevnění infračerveného adaptéru



Oblast nasazení		
Applikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	24
Ochrana proti přepólování		ano
Dodatečné napájení	[V]	24...30 DC; (AUX)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje	[mA]	550; (AUX)
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet analogových výstupů: 4
Vstupy		
Přesný analogový vstup	[%]	0,5
Výstupy		
Počet analogových výstupů		4; (připojení 3vodičových pohonů)
Analogový proudový výstup	[mA]	0...20
Maximální zátěž	[Ω]	600
Rozlišení analogového výstupu		16 (1 bit = 1 μA)
Napájecí výstupy akčních členů		AUX
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Skladovací teplota	[°C]	-20...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[let]	150

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i adresování	Adresovací zdířka; možnost IR-adresace					
Profil AS-i master	M3; M4					
AS-i profil	S-7.3.6					
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7				
AS-i ID code	[hex]	3.6				
Přiřazení parametr. bitů	Parametrový bit	Určení				
	P0	nepoužito				
	P1	nepoužito				
	P2	indikace periferní chyby	: 1	aktivováno	/ 0	deaktivována
	P3	nepoužito				

Mechanická data

Hmotnost	[g]	206,5
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části	
Materiály	PBT	
Utahovací moment	[Nm]	0,6...0,8

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	analogový signál	LED, žlutá kanály AO1...AO4
	Provoz	LED, zelená AS-i, AUX
	Chyby	LED, červená

Elektrické připojení

Připojení modulu	Plochý kabel
------------------	--------------

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu
---------------------------	--------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	AO+ Analogový výstup
2	napájení aktuátoru +24 V
3	AO- Analogový výstup 0V
4	n.c.
5	Funkční zem