


Prodej ukončen



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	20...29 DC
Proudový odběr	[mA]	< 140
Elektrické oddělení		ne

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Napájení senzoru	z napětí zátěže
------------------	-----------------



I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Počet analogových vstupů	4
Analogový vstup (napětí) [V]	10...0

Přesnost / odchylky

Chyba měření [% z koncové hodnoty]	< ± 0,3
---------------------------------------	---------

Rozhraní

PROFIBUS

Přenosová rychlost	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...55
Skladovací teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odolnost proti vibracím	IEC 68	části 2-6 / IEC 68, části 2-27

Mechanická data


Hmotnost [g]	300
Materiály	pouzdro: PA 6; zalévací hmota: PU; Kontaktní piny: Mosaz Pozlaceno

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Napěťové napájení

konektorové provedení: M8; kódování: A




	zástrčka M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	zásuvka M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Elektrické připojení - PROFIBUS


konektorové provedení: M12; kódování: B




	zástrčka M12 PROFIBUS In
1	neobsazeno
2	vedení A
3	GND
4	vedení B
5	Stínění
	zásuvka M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	vedení A
3	GND
4	vedení B
5	Stínění

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



Připojení



	zásuvka M12 Vstupy
1	Napájení senzoru UL
2	Vstup +
3	GND
4	Vstup -
5	Stínění