


Propojovací kabel s konektorem

ADOGA050MSS0005H04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 300 AC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

315,8

Rozměry

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E11250



Propojovací kabel s konektorem

ADOGA050MSS0005H04

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá