


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH120ZDS0005H12



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC/DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	1,5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	326	
Materiály	PUR	
Tvarovaný materiál	PUR	
Materiál převlečné matice	litý zinek	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH120ZDS0005H12

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Připojení

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
GY/PK =	šedá/růžová
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá
RD/BU =	červená/modrá