

Propojovací kabel s konektorem

ADOGS020PLS0005H02



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-20...85
Krytí	IP 67; (konektor (protikus) zapojen)

Mechanická data

Hmotnost	[g]	186,7
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E12551



Propojovací kabel s konektorem

ADOGS020PLS0005H02

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý; Materiál držáku: PA; Kontakty: Niklovaný



Připojení



BK =
BN =

Barvy vodičů :
černá
hnědá