


Kabelové provedení

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-20...80
Krytí	IP 67; (konektor (protikus) zapojen)

Mechanická data

Hmotnost	[g]	82,1	
Materiály		PA; zásuvka: TPU oranžová; Těsnění: FKM	
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
		přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
		Cykly ohybu	> 5 Mio.
		Torzní namáhání	± 180 °/m



Kabelové provedení

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zásuvka


konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

