




Univerzální modul AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT



1 Popisové pole



Oblast nasazení		
Aplikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	200
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 4
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	160
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 3
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65



Univerzální modul AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Schválení / zkoušky						
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i						
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.0.F				
AS-i I/O konfigurace [hex]		0				
AS-i ID code [hex]		0.F				
Obsazení datových bitů		Datový bit	D0	D1	D2	D3
		přiřazení	I-1	I-2	I-3	I-4
Mechanická data						
Hmotnost [g]		182				
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části				
Materiály		PA 6-GF30; nerezová ocel (1.4305 / 303)				
Zobrazení / ovládací prvky						
Zobrazení		Provoz		LED, zelená		
		Chyby		LED, červená		
		Funkce		LED, žlutá		
Elektrické připojení						
Připojení modulu		Plochý kabel				
Upozornění						
Obsah balení		1 ks				
Elektrické připojení						
Klecové svorky s tažným pérem:						
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:						