


Prodej ukončen



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
----------------------	--

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...80
----------------	------	----------



Centrální rozvaděč


ZDO8F04HMSS0002H10

Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	384,2
Rozměry	[mm]	21 x 26 x 145
Materiály	PBT-GF20; Mosaz Niklovaný	
Tvarovaný materiál	PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný	
Počet portů centrálního rozvaděče	8	
Typ konektoru	M8	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno		

Centrální rozvaděč

ZDO8F04HMSS0002H10

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá

E12293

Centrální rozvaděč

ZDO8F04HMSS0002H10

