


Kabelové provedení

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...70
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-20...50
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	160,6	
Rozměry	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Materiály		PUR	
Tvarovaný materiál		PUR	
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 7,5 x průměr kabelu
		Rádus ohybu u pevného uložení	min. 10 x průměr kabelu
		přejezdová rychlost	max. 5,5 m/s pro vodorovnou délku pojezdu 5m a max. zrychlení 10 m/s²
		Cykly ohybu	> 5 Mio.
		max. přípustná pevnost v tahu	50 N/mm² staticky
			20 N/mm² dynamicky



Kabelové provedení

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
 Uťahovací moment: 0,6 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 8 mm, Stíněný; 2 x 0,25 mm²

Připojení



GN = Barvy vodičů :
 zelená
 RD = červená

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
 Uťahovací moment: 0,6 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce

