


## Kabelové provedení

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS



## Oblast nasazení

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Aplikace             | sběrnice CAN                                                                   |

## Elektrická data

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 30 AC / < 36 DC |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4                 |

## Okolní podmínky

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Okolní teplota [°C]     | -25...85 |
| Skladovací teplota [°C] | -40...80 |
| Krytí                   | IP 68    |

## Mechanická data

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Hmotnost [g]                       | 1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| Rozměry [mm]                       | 14,5 x 14,5 x 48,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| Materiály                          | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| Tvarovaný materiál                 | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| Materiál převlečné matice          | litý zinek, Niklovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| Vhodnost pro vlečné řetězy         | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| Vhodnost pro vlečné řetězy         | <table> <tr> <td>Rádus ohybu u flexibilního použití</td><td>min. 10 x průměr kabelu</td></tr> <tr> <td>Rádus ohybu u pevného uložení</td><td>min. 5 x průměru kabelu</td></tr> <tr> <td>přejezdová rychlost</td><td>max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Cykly ohybu</td><td>&gt; 1 Mio.</td></tr> </table> | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu | Rádus ohybu u pevného uložení | min. 5 x průměru kabelu | přejezdová rychlost | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² | Cykly ohybu | > 1 Mio. |
| Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| Rádus ohybu u pevného uložení      | min. 5 x průměru kabelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |
| Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                         |                               |                         |                     |                                                                            |             |          |



## Kabelové provedení

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS


### Upozornění

Obsah balení

1 ks

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm




### Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 7,2 mm, Stíněný; zkřížený; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) / zkřížený + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) / zkřížený

Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 7,2 mm, Stíněný; 1: 1 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm)

### Připojení



|          |                |
|----------|----------------|
|          | Barvy vodičů : |
| BK =     | černá          |
| BU =     | modrá          |
| RD =     | červená        |
| WH =     | bílá           |
| screen = | Stínění        |

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

