





Adaptér

RSTGH050VAS00.3-05



1 O kroužek

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...90
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	54,431
Rozměry	[mm]	19 x 19 x 25
Montážní závit		PG 11
Materiály		nerezová ocel (1.4301 / 304)
Tvarovaný materiál		nerezová ocel (1.4301 / 304)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22		
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: nerezová ocel (1.4301 / 304)		





Adaptér

RSTGH050VAS00.3-05

Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá