


Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-R3/1M



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

1030

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

400

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Hmotnost

[g]

128,5

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

E20500



Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-R3/1M

Délka snímací hlavy	[mm]	10
Celková délka	[mm]	1000
Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		●
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Kovový silikon
Příslušenství		
Dodané položky		E20103
Upozornění		
Obsah balení		1 ks