


Světelný senzor

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
Aplikace	Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]	60
---------------------------------	----

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]	70
---------------------------------	----

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]	550
---------------------------------	-----

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]	300
---------------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...70
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	49,5
Varianta se snímací hlavou	přímý
Závit snímací hlavy	M6

E20648



Světelný senzor

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Délka snímací hlavy	[mm]	35
Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	9
Uspořádání vláken		
Průměr jádra	[mm]	2 x 16 x 0,25
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel ozubené podložky: 2
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------