


Světelný senzor

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

60

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

90

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

650

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

300

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

45

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

E20651



Světelný senzor

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	30
Uspořádání vláken		
Průměr jádra	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE
Příslušenství		
Dodané položky		Šestihranné matice: 2 x M4 ozubené podložky: 2
Příslušenství (volitelné)		Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600
Upozornění		
Obsah balení		1 ks