




Světelný senzor

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

60

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

90

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

570

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

300

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

48,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

E20654



Světelný senzor

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Délka snímací hlavy	[mm]	35
Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	30
Uspořádání vláken		⊗
Průměr jádra	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel ozubené podložky: 2
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------