

Jednocestná světelná závora

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

450

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

2770

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

800

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

51

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

E20703



Jednocestná světelná závora

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Délka snímací hlavy	[mm]	15
Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	30
Uspořádání vláken		●
Průměr jádra	[mm]	1
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4301 / 304)
Materiál opláštění		PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M4, Nerezová ocel ozubené podložky: 4
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------