


## Světelný senzor

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



## Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Malý poloměr ohybu

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

## OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

25

## OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

170

## OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

60

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

39,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

# E20711



## Světelný senzor

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| Celková délka         | [mm] | 2000                         |
| Min. úhel ohybu       | [mm] | 10                           |
| Uspořádání vláken     |      | ⦿                            |
| Průměr jádra          | [mm] | 2 x 0,5                      |
| Materiál vlákna       |      | PMMA                         |
| Materiál hlavy vlákna |      | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
| Materiál opláštění    |      | PE                           |

### Příslušenství

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Příslušenství (volitelné) | Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|