


Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M



1 Skleněná čočka

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

1200

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

2000

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

4000

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

3800

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

54,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

E20752



Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	30
Uspořádání vláken		●
Průměr jádra	[mm]	1
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE
Příslušenství		
Dodané položky		Šestihranné matice: 4 x M6, Nerezová ocel ozubené podložky: 4
Příslušenství (volitelné)		Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600
Upozornění		
Obsah balení		1 ks