


## Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 Skleněná čočka

## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

400

## OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

900

## OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

4000

## OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

1600

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

47,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

**Jednocestná světelná závora**

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

|                           |      |                                                   |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Celková délka             | [mm] | 2000                                              |
| Min. úhel ohybu           | [mm] | 30                                                |
| Uspořádání vláken         |      | ●                                                 |
| Průměr jádra              | [mm] | 1                                                 |
| Materiál vlákna           |      | PMMA                                              |
| Materiál hlavy vlákna     |      | Hliník                                            |
| Materiál opláštění        |      | PE                                                |
| <b>Příslušenství</b>      |      |                                                   |
| Dodané položky            |      | Šestihranné matice: 4 x M4<br>ozubené podložky: 4 |
| Příslušenství (volitelné) |      | Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600           |
| <b>Upozornění</b>         |      |                                                   |
| Obsah balení              |      | 1 ks                                              |