E20756

Světelný senzor

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 Vztažná hrana

Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Vyclonění pozadí
Funkční princip		Reflexní světelný snímač
Aplikace		Malý poloměr ohybu
Měřící oblast		
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken		OB50; OBF; OCF
Potlačením pozadí k dispozici		ano
OB50		
Dosah světlovodných vláken	[mm]	6
OBF		
Dosah světlovodných vláken	[mm]	10
OCF (High Power)		
Dosah světlovodných vláken	[mm]	20
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...70
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	54
Výška senzorové hlavy	[mm]	5
Šířka snímací hlavy	[mm]	35
Délka snímací hlavy	[mm]	23
Rozměry sondy	[mm]	5 x 35 x 23
Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	10
Uspořádání vláken		◉
Průměr jádra	[mm]	2 x 1
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

E20756

Světelný senzor

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Upozornění	
Obsah balení	1 ks