


Jednocestná světelná závora

FE-00-P-V-E1



Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OCF; OKF; OOF; OUF
---	--------------------

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]	420
---------------------------------	-----

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]	50
---------------------------------	----

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]	160
---------------------------------	-----

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]	50
---------------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	49
Varianata se snímací hlavou	přímý
Průměr snímací hlavy [mm]	1

**Jednocestná světelná závora**

FE-00-P-V-E1

Délka snímací hlavy	[mm]	5
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	10
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací spona:, E20107
Upozornění		
Obsah balení		1 ks