


Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3



Oblast nasazení

Provedení	90° vychýlení světelného paprsku
Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OKF; OUF; OOF
---	---------------

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]	120
---------------------------------	-----

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]	400
---------------------------------	-----

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]	120
---------------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	54,5
Varianta se snímací hlavou	úhlový
Průměr snímací hlavy [mm]	5
Celková délka [mm]	600

E20228



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		●
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		E20104
Upozornění		
Obsah balení		1 ks