



Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-M6/3M



Oblast nasazení	
Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Měřicí oblast	
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OIF
OIF	
Dosah světlovodných vláken [mm]	192
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-40...290
Mechanická data	
Hmotnost [g]	278,5
Varianta se snímací hlavou	přímý
Závit snímací hlavy	M6
Celková délka [mm]	3000
Min. úhel ohybu [mm]	30; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken	●
Materiály	Adaptér: PA
Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník

E20229



Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-M6/3M

Materiál opláštění	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M6, Nerezová ocel
	ozubené podložky: 4
	Matice s vroubkováním: 1 x M30
Upozornění	
Obsah balení	1 ks