


Světelný senzor s redukcí průřezu

FT-00-P-MS



Oblast nasazení

Provedení	Redukce průřezu
Funkční princip	Reflexní světelný snímač
Aplikace	Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OCF; OKF; OOF; OUF
---	--------------------

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]	420
---------------------------------	-----

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]	40
---------------------------------	----

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]	200
---------------------------------	-----

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]	40
---------------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	60
Varianata se snímací hlavou	přímý

**Světelný senzor s redukcí průřezu**

FT-00-P-MS

Výška senzorové hlavy	[mm]	5
Šířka snímací hlavy	[mm]	15
Délka snímací hlavy	[mm]	20
Rozměry sondy	[mm]	5 x 15 x 20
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Mosaz
Materiál opláštění		PVC
Upozornění		
Obsah balení		1 ks