

Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]	50
---------------------------------	----

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]	56
---------------------------------	----

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]	560
---------------------------------	-----

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]	120
---------------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...60
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	33
Varianata se snímací hlavou	přímý
Závit snímací hlavy	M3



Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	3
Uspořádání vláken		●
Průměr jádra	[mm]	0,5
Průměr vlákna	[mm]	217 x 0,06
Vnější průměr	[mm]	1
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M3
	ozubené podložky: 4
	Adaptér: OBF
	Adaptér: OOF
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------