




IO-Link displej

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Aplikace	zobrazení všech procesních hodnot senzorů připojených ke stejnému masteru

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 47
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Software / programování

Parametrizační možnost	displej, indikace
------------------------	-------------------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profily	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Mód SIO	ne	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	11,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	824

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...60
---------------------	--------



IO-Link displej

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Skladovací teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 65; IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[let]	398

Mechanická data

Hmotnost	[g]	171,5
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení		Barevný displej 1,44", 128 x 128 Pixel 2 x LED, žlutá
-----------	--	--

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



Barevnost podle DIN EN 60947-5-2

Barvy vodičů :

BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá