


ANT516



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 Aktivní plocha



Oblast nasazení

Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro	EU / RED; Japonsko; Austrálie; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur; Ukrajina; USA; Kanada; Malajsie; Brazílie; Mexiko; Vietnam
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí [V]	19,2...28,8 DC
Proudový odběr [mA]	< 60
Třída krytí	III
Pracovní frekvence [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Měřicí oblast

Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu [mm]	170
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově [mm]	160
Vzdálenost k ID-TAG [mm]	vztaženo k 30 mm tagu a anténa instalována na kov, I-CODE SLI : ≤ 32

Rozhraní

Komunikační rozhraní	DATA / DTE10x
----------------------	---------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Skladovací teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67; IP 69K

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, nepřetržitě)
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [let]		457,9

ANT516



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF KQRWIDUS03-

Certifikát UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napětové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo souboru UL	E205959

Mechanická data

Hmotnost	[g]	90
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	20 x 7 x 48
Materiály		PBT; TPE-U; Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

