




Návarný adaptér pro procesní senzory

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 Těsnící plocha
- 2 G1 Vnitřní závit
- 3 Těsnící hrana

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar]	150
Poznámka k tlakové odolnosti	pro propojení senzor - adaptér
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	150

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	300
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru	G 1 těsnící kužel
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 50 mm

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------