


## Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

## Oblast nasazení

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Odolnost proti tlaku [bar]          | 16 |
| MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 16 |

## Schválení / zkoušky

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
| Bezpečnostní pokyny           | Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.                 |

## Mechanická data

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost [g]                           | 140                                                                  |
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Připojení senzoru                      | G 1 těsnící kužel                                                    |
| Procesní připojení                     | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)                    |
| Hygienický adaptér podle DIN11866      | H4                                                                   |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|