



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/3-CHANNEL

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 100 x 110

Oblast nasazení

Aplikace	vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na dosažení minimální rychlosti otáček v zařízení; odstředivky; agitátory
----------	---

Elektrická data

Jmenovité napětí AC [V]	< 230
Jmenovité napětí DC [V]	24
Jmenovitá tolerance napětí [%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2 [%]	10
Jmenovitá tolerance napětí [Hz]	50...60
Dodatečná energie pro senzory DC [V]	24

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 3
------------------------	-----------------------

Výstupy

Počet relé výstupů	3
Zatížitelnost kontaktů	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [Imp/min]	50...500
------------------------------	----------

Přesnost / odchylky

Hystereze [% z Sr]	< 5
Opakovatelnost [% z Sr]	< 5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...55
---------------------	--------



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/230VAC/3-CHANNEL

Krytí	IP 40	
Druh ochrany svorkovnice	IP 20	
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry [mm]	75 x 100 x 110	
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, zelená
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Upozornění	*) speciální provedení	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...2.5 mm²		
Připojení		