

Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/ 24VDC

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Upevnění na DIN lištu



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 55 x 110

Oblast nasazení

Aplikace	univerzální vyhodnocení impulsních sekvencí s ohledem na překročení a nedosažení rychlosti; hlídání rychlosti otáček
----------	--

Elektrická data

Jmenovité napětí DC [V]	24
Jmenovitá tolerance napětí [%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2 [%]	10
Dodatečná energie pro senzory DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
------------------------	-----------------------

Výstupy

Počet relé výstupů	1
Zatížitelnost kontaktů	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [Imp/min]	5...5000
------------------------------	----------

Přesnost / odchylky

Hystereze [% z Sr]	5...100
Opakovatelnost [% z Sr]	1

Reakční doby

Přemostění rozběhu [s]	0,5...15
------------------------	----------



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/ 24VDC

Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	jemné nastavení v rozsahu - potenciometrem	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, červená
Elektrické připojení		
Připojení		