




Flexibilní spojky pro rotační senzory

COUPLING 19,2-4-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
- 2 Hloubka der Klemmnabe

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	18,4
Rozměry	[mm]	Ø 19 / L = 28
Materiály		Hliník
Utahovací moment	[Nm]	utahovací momentové šrouby: 120 Ncm
Vnější průměr D	[mm]	19
Vnitřní průměr 1	[mm]	4
Vnitřní průměr 2	[mm]	6
Hloubka upínacího náboje	[mm]	6,5
Svorkový šroub	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Délka	[mm]	28
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	6000
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	± 0,4
Max. radiální nesouosost	[mm]	± 0,25
Max. úhlové posunutí	[°]	± 4,0
Upozornění		
Upozornění	Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C. hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány	
Obsah balení	1 ks	