


Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 5000



1 poutko 20,2 mm Ø

Vlastnosti výrobku

Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6

Oblast nasazení

Provedení	pro snímače se synchronní přírubou 58 mm a pevnou hřídelí 6 mm.
-----------	---

Přesnost / odchylky

Přesnost	± 0,02 % FSO
Opakovací přesnost	± 0,002 % FSO

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Skladovací teplota [°C]	-40...80
Vlhkost při skladování [%]	5...95; (bez kondenzace)

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Odolnost proti vibracím	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz


Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 5000

Mechanická data			
Hmotnost	[g]	1842,9	
Průměr horní montážní příruby	[mm]	58	
Materiály		pouzdro: Hliník Eloxováno; vodič: Nerezová ocel potažený polyamidem	
Provedení hřídele		plná hřídel	
Průměr hřídele	[mm]	6	
Max. délka měření	[mm]	5000	
Obvod kabelového bubnu	[mm]	315	
Průměr vodiče	[mm]	1	
Zapojení vodiče		20,2; (poutko)	
Vlastnosti vodiče	max. rychlost posunu drátu	[m /s]	2
	max. zrychlení drátu	[g]	5
	max. prodlužovací síla	[N]	16
	min. zatahovací síla	[N]	4
Upevňovací příruba		Synchro-příruba	

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

diagramy a grafy



Montážní pokyny