


Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 15000



Vlastnosti výrobku

Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6

Oblast nasazení

Provedení	pro snímače se synchronní přírubou 58 mm a pevnou hřídelí 6 mm.
-----------	---

Přesnost / odchylky

Přesnost	$\pm 0,01$ % FSO
Opakovací přesnost	$\pm 0,001$ % FSO


Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Skladovací teplota [°C]	-40...80
Vlhkost při skladování [%]	5...95; (bez kondenzace)

Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 15000

Schválení / zkoušky			
Odolnost vůči rázům		IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Odolnost proti vibracím		IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	3824,8	
Rozměry	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Průměr horní montážní příruby	[mm]	58	
Materiály		pouzdro: Hliník Eloxováno; vodič: Nerezová ocel potažený polyamidem	
Provedení hřídele		plná hřídel	
Průměr hřídele	[mm]	6	
Max. délka měření	[mm]	15000	
Obvod kabelového bubnu	[mm]	315	
Průměr vodiče	[mm]	1	
Zapojení vodiče		20,2; (poutko)	
Vlastnosti vodiče	max. rychlost posunu drátu	[m /s]	2
	max. zrychlení drátu	[g]	3
	max. prodlužovací síla	[N]	25
	min. zatahovací síla	[N]	8
Upevňovací příruba		Synchro-příruba	
Příslušenství			
Dodané položky	Upevňovací šrouby: 2 x M4		
	šrouby s válcovou hlavou: 4 x M4		
	Podložky		
	Synchro-příruba		
	Spojky pro rotační senzory		
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
diagramy a grafy			



Montážní pokyny