



Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DD2503

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available



Vlastnosti výrobku

Pouzdro pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)

Oblast nasazení

Aplikace impulsní vyhodnocovací systém s mikroprocesorem pro frekvenci; otáčky; rychlost; takty a strojové cykly

Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Jmenovitá tolerance napětí	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Příkon	[W]	3

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1; Počet relé výstupů: 2

Výstupy

Počet relé výstupů	2
Zatížitelnost kontaktů	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup	[mA] 4...20
Maximální zátěž	[Ω] 500



MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah Hz	[Hz]	0,1...1000
Nastavovací rozsah	[Imp/min]	1...60000
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	75
Krytí		IP 50
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,365
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály		Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, zelená
		LCD displej
Upozornění		
Upozornění		Přístroj odpovídá přepětové kategorií II; stupeň znečištění 2
Elektrické připojení		
dvojitě komorové svorky: 2 x ...2,5 mm ²		
1	DC Připojovací napětí (L-)	
2	DC Připojovací napětí (L+)	
3	Napájení proudem tranzistorové výstupy (L+)	
4	Senzorový signál pnp	
5	DC Napájení senzoru (L+)	
6	DC Napájení senzoru (L-)	
7	AC Připojovací napětí	
8	AC Připojovací napětí	
9	neobsazeno	
10	Senzorový signál npn	
11	neobsazeno	
12	neobsazeno	
13	relé 1 společný	
14	relé 1 spínač	
15	relé 1 rozpínač	
16	Tranzistorový výstup 1 pnp	
17	Reset 1 pnp	
18	Reset 2 pnp	
19	relé 2 společný	
20	relé 2 spínač	
21	relé 2 rozpínač	
22	Analogový výstup (+)	
23	Analogový výstup (-)	
24	Tranzistorový výstup 2 pnp	