


Adaptér

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O kroužek



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 125 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...85
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	19,9
Rozměry	[mm]	18 x 18 x 20
Montážní závit		PG 9
Materiály		litý zinek
Tvarovaný materiál		litý zinek

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Adaptér


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN/YE =	zelená / žlutá
WH =	bílá