




RFID tag

ID-TAG/7.5X1.0/06



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-40...85
Maximální teplota (pasivní)	[°C]	85

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
Velikost paměti	[bit]	896
Typ čipu		ICODE SLIX
Počet bloků		28
Velikost bloku	[Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 68

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g (18 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)

Mechanická data

Hmotnost	[g]	2,1
Rozměry	[mm]	Ø 7,5 / L = 1
Materiály		pouzdro: Epoxydharz

Upozornění

Obsah balení		10 ks
--------------	--	-------



RFID tag

ID-TAG/7.5X1.0/06

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	30
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-