




RFID tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



montážní otvor Ø 4,0 x 3,7 mm



Oblast nasazení

Montáž	Instalace na kovové nebo nekovové materiály	
Provozní teplota (aktivní) [°C]	-40...85	
Maximální teplota (pasivní) [°C]	125	

Elektrická data

Pracovní frekvence [MHz]	13,56
Velikost paměti [bit]	896
Typ paměti	EEPROM
Typ čipu	ICODE SLIX
Počet bloků	28
Velikost bloku [Byte]	4
Unikátní identifikační číslo (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Max. počet sepnutí	neomezeně
Max. počet záznamových cyklů	100000

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Skladovací teplota [°C]	-40...125
Krytí	IP 68

Schválení / zkoušky

Rozhlasové schválení	ISO 15693
----------------------	-----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	1,6
Způsob montáže	Instalace na kovové nebo nekovové materiály
Rozměry [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Materiály	PPA GF30; epoxidová pryskyřice zatavený

Upozornění

Obsah balení	10 ks
--------------	-------

E80381



RFID tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-