


Centrální rozvaděč

ZDO4H059MSS0010H11



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	12

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 67; IP 68



Centrální rozvaděč


ZDO4H059MSS0010H11

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1137,5
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 82
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Počet portů centrálního rozvaděče		4
Typ konektoru		M12
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	uzávěrové víčko: 2	
	štítky: 4	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm		

Centrální rozvaděč

ZDO4H059MSS0010H11

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
GN =	modrá
GY =	zelená
PK =	šedá
RD =	růžová
WH =	červená
YE =	bílá
	žlutá