


Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS00,5H09



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60



Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS00,5H09

Krytí	IP 67; IP 68
-------	--------------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	212,7	
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiály		PA	
Tvarovaný materiál		PA	
Počet portů centrálního rozvaděče		6	
Typ konektoru		M12	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
		Cykly ohybu	> 2 Mio.

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	6 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: 2
	štítky: 6

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - slot


konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm



Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS00,5H09

Připojení



BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GN/YE =	zelená / žlutá
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá