




Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	10
Rozměry [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Oblast nasazení

Aplikace	jednoduché vyhodnocení rotačního a lineárního pohybu s ohledem na nedosažení požadovaných otáček; blokování
----------	---

Elektrická data

Jmenovité napětí DC [V]	10...36
Proudový odběr [mA]	< 15
Odolnost proti přepólování	ano

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]	250
Odolné proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast


Spínací vzdálenost [mm]	10
Spínací vzdálenost nastavitelná	ne



Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[Imp/min]	30...3000
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze	[% z Sr]	10
Reakční doby		
Přemostění rozběhu	[s]	15
Max. impulzní frekvence	[Imp/min]	15000
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Víceotáčkový potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		Mosaz speciálně potažená; PBT
Utahovací moment	[Nm]	50
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, zelená
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BK = černá

BN = hnědá

BU = modrá