




Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	100...240
Výstupní napětí DC	[V]	24...28
Třída krytí		I; (IEC 61140)
Ochrana proti přepětí		ano; (< 40)
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	1,3
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Pokles výkonu	[W/K]	1 (60...70 °C)
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...70
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky


Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[let]	411



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	310,5
Způsob montáže		lišta; (TH35 (EN 60715))
Rozměry	[mm]	83 x 45 x 96
Materiály		PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
pérové svorky: ...2,5 mm ²		
Připojení		



- | | |
|---|------------|
| 1 | Primární |
| 2 | Sekundární |