


DTC510



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED žlutá
- 2 LED zelená
- 2 LED červená



Oblast nasazení

Rádiové schválení pro

USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Tajwan; Indie; Singapur; Čína; Jižní Korea; Izrael

Poznámka k rádiovému schválení

Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí [V]

9...32 DC

Proudový odběr [mA]

≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Třída krytí

III

Pracovní frekvence [MHz]

13,56

RFID standard

ISO 15693

Měřicí oblast

Vzdálenost k ID-TAG [mm]

≤ 60

Rozhraní

Komunikační rozhraní

CAN

CAN


Protokol

CANopen



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTCHF MCRWCOUS03

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / opakovatelný
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / neopakovatelný
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	180
Pouzdro		Kvádrové
Aktivní plocha		5 volitelných pozic
Rozměry	[mm]	40 x 40 x 54
Materiály		pouzdro: PA; kovové části: Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Preoperational Mode	1 x LED, zelená světla
	Operational Mode	1 x LED, zelená blikající
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá světla
	Chyby	1 x LED, červená blikající
Upozornění		
Upozornění	Vzálenosti vůči dalším prvkům ID-TAG, viz příslušné datové listy (E803xx)	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12, otočný, aretovaný západkou; kódování: A		
		
1	neobsazeno	
2	U+	
3	Uzemnění	
4	CAN_H	
5	CAN_L	