


RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED Provozní stav
 2 LED sloupcový displej
 3 Montážní závit: M4 max. hloubka zasunutí: 15 mm



Oblast nasazení

Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro	USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Taj-wan; Indie; Čína; Izrael
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí [V]	9...32 DC
Proudový odběr [mA]	< 150; (24 V)
Třída krytí	III
Pracovní frekvence [MHz]	13,56

Měřicí oblast

Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu [mm]	900
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově [mm]	1200
Vzdálenost k ID-TAG [mm]	vztaženo na ID-TAG E80384 : < 190

Rozhraní

Komunikační rozhraní	CAN
Protokol	CANopen

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Skladovací teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67


Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / náraz
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / jediný ráz
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTCHF HLRWCOUS03

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	458,5
Rozměry	[mm]	120 x 50 x 113
Materiály		PBT; PC; Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená/červená Rozhraní CANopen
		1 x LED sloupcový displej, žlutá Komunikace TAG
Upozornění		
Upozornění	Vzálenosti vůči dalším prvkům ID-TAG, viz příslušné datové listy (E803xx)	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		
1	neobsazeno	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	