


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Rádiové schválení pro

Austrálie

Elektrická data

Provozní napětí [V]

24 DC

Proudový odběr [mA]

700

Pracovní frekvence [MHz]

916...927

Anténní přípoje

4; (TNC-Reverse)

RFID standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Výkon vysílače ERP [mW]

2000

Impedance [Ω]

50

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4

Vstupy

Počet digitálních vstupů

4

Výstupy

Po digitálních výstupů

4

Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]

500

Měřicí oblast

RSSI práh

nastavitelný pomocí softwaru

Software / programování

Parametrizační možnost

Software



RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Elektrické připojení - Napájení proudem


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



1	Spínací výstup CMN
2	Spínací vstup 3 / Spínací vstup 0
3	Spínací vstup CMN
4	0 V
5	U+
6	Spínací výstup 3 / Spínací výstup 1
7	Spínací výstup 2 / Spínací výstup 0
8	Spínací vstup 2 / Spínací vstup 1