




Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



výřez pro montáž na panel 91 x 43 mm



Vlastnosti výrobku

Rozměry [mm] 48 x 112 x 116

Oblast nasazení

Aplikace zobrazení a monitorování analogových signálů; např. procesní senzory, teplotní senzory nebo senzory proudění

Elektrická data

Provozní napětí [V] 18...30 DC

Proudový odběr [mA] 100

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet analogových vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 4; Počet analogových výstupů: 1

Vstupy

Počet analogových vstupů 2; (Spannungs- oder Stromeingang)

Analogový vstup (proud) [mA] 0...20

Analogový vstup (napětí) [V] -10...10

Rozlišení analogového výstupu 16 bit

Přesný analogový vstup [%] 0,1

Výstupy

Po digitálních výstupů 4

Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 200

Počet analogových výstupů 1

Analogový proudový výstup [mA] 0...20

Maximální zátěž [Ω] 270

Analogový napěťový výstup [V] -10...10

Přesný analogový výstup [%] 0,1

Ochrana proti přetížení ano

Rozlišení analogového výstupu 16 bit



Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	299
Způsob montáže		výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
Materiály		Noryl UL94-V-0

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Barevný displej	Plně grafický LCD-displej, Dotykové stínítko

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení

